


New !!

ステッピングモータ仕様

Ring Pump®

RP-Q II / RP-Q III ステッピングモータシリーズ



RP-Q II B/Cシリーズ RP-Q III B/Cシリーズ



ポンプヘッドを
取り外したところ

特 徴



- ヘッド交換が可能で好評のRP-Q II & Q IIIシリーズに待望のステッピングモータ仕様加わります。
- Q IIとQ IIIは同じ仕様ですがQ IIIシリーズには便利な取付け穴が付いています。
- ポンプヘッドは滅菌可能。
*オートクレーブ 121℃ 25分 (但しシリコン仕様のみ) / γ 線 (25kGy)

主な用途


分析機器・医療機器・印刷機・燃料電池・その他細胞培養等、微小流量をコントロールする場で活躍が期待されます。

* 別売りのモータコントローラーRE-C200/201、RE-C500/C501、RE-C600で多彩なプログラム制御が可能。

【外観図】



【吐出方向】



ラインナップ


型 式	VM値 (V)	吐出量 (μ L/min)	チューブ		ポンプヘッド品番
			材質	内径x外径 (mm)	
RP-Q II C1.5S-1P1A-DC3VS	3.0 (推奨)	1.1~1100	シリコン	1.5 x 2.5	RK-Q II 1.5S
RP-Q III C1.5S-1P1A-DC3VS	3.0 (推奨)	1.1~1100	シリコン	1.5 x 2.5	RK-Q II 1.5S
RP-Q II BP5S-P06A-DC3VS	3.0 (推奨)	0.06~60	シリコン	0.5 x 1.5	RK-Q II P5S
RP-Q II BP5F-P06A-DC3VS	3.0 (推奨)	0.06~60	ファーマドBPT	0.5 x 1.5	RK-Q II P5F
RP-Q III BP5S-P06A-DC3VS	3.0 (推奨)	0.06~60	シリコン	0.5 x 1.5	RK-Q II P5S
RP-Q III BP5F-P06A-DC3VS	3.0 (推奨)	0.06~60	ファーマドBPT	0.5 x 1.5	RK-Q II P5F

吐出量はモータコントローラーRE-C200を使用し、1~1,000PPSで駆動した場合の値です。


※ 各種コントローラーとの組合せに応じたポンプのラインナップは上記以外にも数多く取りそろえています。詳しくはホームページでご確認ください。

新開発コントローラー接続例 (PC制御可能)

RE-C200/201



RE-C500



RE-C600

